

SWISS TOOLS

Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/10



Données de commande

N° commande	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCR
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Longueur totale L	35 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L ₃	22 mm
Taille plaquette	11 mm
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm

Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe