

SWISS TOOLS

Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/9



Données de commande

N° commande	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264910; 264930; 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 25 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDQCR

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Angle d'attaque: 107,5 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 32 mm

Déport L_3 : 17 mm

Description technique

Vis pour plaquette	320626 S05/07
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Taille plaquette	11 mm

Longueur totale L	35 mm
Déport L ₃	17 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCR
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320624 2
-----------------------	----------