

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/9



Données de commande

N° commande	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Description technique

Déport L ₃	17 mm
Vis pour plaquette	320626 S05/07
Taille plaquette	11 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCL
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Longueur totale L	35 mm
Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Angle d'attaque	107,5 degré

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe