

Garant
Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/8

Données de commande

N° commande	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Classe d'article	29D

Description
Adapté(s) pour :

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCR

Plaquette adaptée: CC.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 50 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Longueur totale L	40 mm
Taille plaquette	12 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D_{\min}	50 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Vis pour plaquette	320620 S01
Déport L_3	27 mm
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320620 2
-----------------------	----------