

SWISS TOOLS

Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/3



Données de commande

N° commande	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264910; 264930; 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: PCLNR

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 50 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Levier	320612 P01
Déport L_3	27 mm
Goupille à ressort	320618 P01

Taille plaquette	12 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNR
Ø pré-perçage min. D_{\min}	50 mm
Longueur totale L	40 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis de levier	320611 P01
Sous-plaquette	320610 P01
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01