

SWISS TOOLS

Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/6



Données de commande

N° commande	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264910; 264930; 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 25 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCR

Plaquette adaptée: CC.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 32 mm

Déport L_3 : 17 mm

Description technique

Déport L_3	17 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm

Vis pour plaquette	320620 S01
Longueur totale L	35 mm
Taille plaquette	12 mm
Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320620 2
-----------------------	----------