

SWISS TOOLS

**Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/7****Données de commande**

N° commande	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 32 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCR

Plaque adaptée: CC.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{\min}$ : 40 mmDéport  $L_3$ : 22 mm**Description technique**

Taille plaque	12 mm
Vis pour plaque	320620 S01
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Déport $L_3$	22 mm
Plaque adaptée	CC.. 1204..

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	40 mm
Longueur totale L	35 mm
Angle d'attaque	95 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

---

## Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320620 2
-----------------------	----------