

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 850 mm plateau en hêtre multiplis, 20×20G,
Long. plan de travail: 1500mm**



Données de commande

N° commande	923624 1500
GTIN	4062406264499
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 525
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
------------------------------	--------

Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	165 kg
Longueur plan de travail	1500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur bâti	700 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur bâti	1300 mm
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Hauteur	850 mm
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli mobile

