

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/10**Données de commande**

N° commande	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Description technique

Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Déport L ₃	22 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCL
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D _{min}	40 mm
Longueur totale L	35 mm
Taille plaquette	11 mm

Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe