

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G avec porte à charnière à gauche / tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 800/2****Données de commande**

N° commande	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à gauche.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

**Description technique**

Largeur	600 mm
---------	--------

Hauteur porte	525 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Surface utile de tiroir en G	Porte-outils
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Poids	50 kg
Nombre de portes	1
Hauteur utile porte	525 mm
Nombre de tiroirs	2
Sens d'ouverture de la porte	gauche
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile	550 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur	650 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
---------------------------------	-------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Bâti 24G avec porte à charnière à gauche, pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur / Hauteur de porte 800/525 mm	927727 800/525
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10