

Garant GRIDLINE

**Bâti 16G avec porte à charnière à gauche pour garnissage libre avec des tiroirs, 12x20G, Hauteur / Hauteur de porte: 900/525mm****Données de commande**

N° commande	927422 900/525
GTIN	4062406264994
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 16G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste.  
Verrouillage central par serrure à cylindre.  
Porte avec charnière à gauche.

**Placement:**

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

**Description technique**

Poids	29 kg
Largeur utile	350 mm

Hauteur utile porte	525 mm
Profondeur en G	20
Nombre de portes	1
Largeur	400 mm
Largeur en G	12
Hauteur porte	525 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur	900 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Hauteur utile pour tiroirs	250 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927515 1
Tablette extractible Type 1	927510 1
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12