

SWISS TOOLS

Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/11**Données de commande**

N° commande	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Déport L ₃	27 mm
Taille plaquette	11 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDQCR
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	40 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm

Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe