

SWISS TOOLS

## Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/13



### Données de commande

N° commande	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Classe d'article	29D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

#### Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

### Description technique

Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Déport $L_3$	22 mm
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Longueur totale L	35 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..

Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe