

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/14



Données de commande

N° commande	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Description technique

Longueur totale L	40 mm
Taille plaquette	11 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Déport L ₃	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Affectation des plaquettes	à droite et neutre

Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe