

SWISS TOOLS

**Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/15****Données de commande**

N° commande	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

**Pièce(s) de rechange:**

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

**Description technique**

Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVQBL
Longueur totale L	35 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm

Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe