

SWISS TOOLS

## Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/17



### Données de commande

N° commande	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Classe d'article	29D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

### Description technique

Vis pour plaquette	320626 S05/07
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Taille plaquette	16 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVQBL
Longueur totale L	40 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	50 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Angle d'attaque	107,5 degré

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe