

**Garant**
**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/17**

**Données de commande**

N° commande	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Classe d'article	29D

**Description**
**Adapté(s) pour :**

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: SVQBR

Plaquette adaptée: VB.. 1604..

Angle d'attaque: 107,5 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 50 mm

Déport  $L_3$ : 27 mm

**Description technique**

Vis pour plaquette	320626 S05/07
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Taille plaquette	16 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVQBR
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Longueur totale L	40 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Angle d'attaque	107,5 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

---

## Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320626 2
-----------------------	----------