

SWISS TOOLS

## Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/16



### Données de commande

N° commande	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Classe d'article	29D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

### Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVQBL
Longueur totale L	35 mm
Plaque adaptée	VB.. 1604..
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Vis pour plaque	320626 S05/07
Taille plaque	16 mm
Déport $L_3$	22 mm
Angle d'attaque	107,5 degré

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe