

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/12**Données de commande**

N° commande	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Déport L ₃	17 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Longueur totale L	35 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..

Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe