

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G avec porte à charnière à gauche, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur / Hauteur de porte: 800/525mm****Données de commande**

N° commande	927727 800/525
GTIN	4062406266165
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à gauche.

**Placement:**

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

**Description technique**

Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Poids	33,3 kg

Hauteur	800 mm
Hauteur utile porte	525 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	650 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	1 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Bâti d'établi

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
---------------------------------	-------------