

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 30/3mm



Données de commande

N° commande	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	58 mm
Série	Power Q
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	17,55 mm
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique α_{max}	1,96 degré
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L_{tot}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	50 mm
Ø dents D _c	30 mm
Perçage par interpolation a _p	1,2 mm
Ø queue D _s h6	32 mm
Plaquette adaptée	XOMU094812
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7