

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm

Données de commande

N° commande	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Angle d'attaque κ	15 degré
Perçage par interpolation Ø D_{min}	54 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,76 degré
Ø D_3	22 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	19,55 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Ø queue D_s h6	32 mm

Longueur de col L_1	40 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Série	Power Q
\varnothing dents D_c	32 mm
Perçage par interpolation a_p	1,2 mm
Plaquette adaptée	XOMU094812
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7