

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 66/7mm****Données de commande**

N° commande	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,8** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	XOMU094812
Ø fixation	27 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	130 mm
Perçage par interpolation a _p	1,2 mm
Longueur totale L _{tot}	50 mm

Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	7
Ø D ₃	56 mm
Ø dents D _c	66 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	53,55 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Perçage par interpolation Ø D _{min}	122 mm
Série	Power Q
Angle de plongée oblique α_{max}	0,64 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 7	219799 7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP