

SWISS TOOLS

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/4



Données de commande

N° commande	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Description technique

Longueur totale L	35 mm
Goupille à ressort	320618 P05
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Sous-plaquette	320610 P05
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Déport L_3	22 mm
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Taille plaquette	15 mm
Vis de levier	320611 P05
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNL

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Levier	320612 P05
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05