

Garant

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/4



Données de commande

N° commande	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour :

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 32 mm

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: PDUNR

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 40 mm

Déport L_3 : 22 mm

Description technique

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Levier	320612 P05
Vis de levier	320611 P05
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm

Goupille à ressort	320618 P05
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNR
Taille plaquette	15 mm
Longueur totale L	35 mm
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Déport L ₃	22 mm
Sous-plaquette	320610 P05
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05