

**Garant**
**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: ST/5**

**Données de commande**

N° commande	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Classe d'article	29D

**Description**
**Adapté(s) pour :**

Corps de barres d'alésage 320102; 320103; 320407 et 320408.

Arrosage interne: oui

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: PDUNR

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 50 mm

Déport  $L_3$ : 27 mm

**Description technique**

Vis de levier	320611 P05
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Goupille à ressort	320618 P05
Taille plaquette	15 mm

Longueur totale L	40 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	50 mm
Levier	320612 P05
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNR
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaquette	320610 P05
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05