

SWISS TOOLS

## Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/5



### Données de commande

N° commande	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Classe d'article	29D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

### Description technique

Longueur totale L	40 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Affectation des plaquettes	à droite et neutre
Taille plaquette	15 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Goupille à ressort	320618 P05
Sous-plaquette	320610 P05
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNL
Levier	320612 P05
Vis de levier	320611 P05

Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05