

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 25 mm, à partir de carré: 17mm



Données de commande

N° commande	290332 17
GTIN	4062406352271
Classe d'article	29K

Description

Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Description technique

Convient pour carré	17 - 19 mm
Déport L ₃	8,5 mm
Long. utile L ₁	52 mm
Ø queue	25 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	16 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	16 mm
Vis	290399 3
Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

