

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 32 mm, à partir de carré: 14mm

**Données de commande**

N° commande	290334 14
GTIN	4062406352288
Classe d'article	29K

Description**Remarque(s):**

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Vis	290399 1
Déport L_3	7 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	13 mm
Long. utile L_1	50 mm
Ø queue	25 mm
Convient pour carré	14 - 16 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

