

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 32 mm, à partir de carré: 38mm**

**Données de commande**

N° commande	290334 38
GTIN	4062406352301
Classe d'article	29K

**Description****Remarque(s):**

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

**Description technique**

Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Déport L <sub>3</sub>	20,5 mm
Ø queue	32 mm
Convient pour carré	38 - 50 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	38 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	140 mm
Vis	290399 3
Arrosage interne	oui
Long. queue L <sub>s</sub>	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

