

Kroeplin
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-20mm****Données de commande**

N° commande	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Description technique

Indice de protection IP	IP 65
Ø comparateur	65 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 20 mm

Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S