

Kroepelin
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-10mm****Données de commande**

N° commande	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Description technique

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	35 mm
Indice de protection IP	IP 65
Lecture	0,005 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Erreur admissible	0,015 mm
Ø comparateur	65 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm

Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S