

Kroepelin
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur numérique avec touche de mesure à bille, Plage de mesure: 0-20mm****Données de commande**

N° commande	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2, câble de données 497440 et adaptateur radio 498954 réf. A5.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	2
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf	24 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb	24 mm

Erreur admissible	0,03 mm
Force de mesure	1,1 - 1,6 N
Plage de mesure	0 - 20 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm
Répétabilité	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Incrément numérique convertible	0,02 mm
Incrément numérique convertible	0,05 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Bluetooth
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Etalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S

Accessoires

Câble de connexion Type D1	497440 D1
Câble de connexion Type D2	497440 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2
Adaptateur d'interface Type A2	498954 A2