

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur numérique avec palpeur 3 points, Plage de mesure: 15-30mm****Données de commande**

N° commande	438985 15-30
GTIN	2050002040984
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpéage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.**

Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

Palpeur 3 points pour une détermination sûre et rapide des valeurs mesurées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Description technique

Erreur admissible	0,02 mm
Profondeur de rainure maximale	5 mm
Contact de mesure	2

Force de mesure	1,1 - 1,6 N
Largeur de rainure minimale	1,5 mm
Plage de mesure	15 - 30 mm
Nombre de piles incluses	2
Répétabilité	0,01 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	77 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,02 mm
Incrément numérique convertible	0,05 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Etalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S

Accessoires

Adaptateur d'interface Type A2	498954 A2
Câble de connexion Type D1	497440 D1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type D2	497440 D2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3