



Visseuse pneumatique, Type: S2370



Données de commande

N° commande	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le \varnothing intérieur de tuyau indiqué.

- **Avec accouplement à friction.**
- **Couple réglable.**
- **Réversibilité droite/gauche.**

Convient particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir 674205 et suiv.).

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

\varnothing vissage maximal (8.8–12.9)	M5
Référence fabricant	S2370
Niveau sonore	83 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (\varnothing int.)	6,3 mm
Poids	0,9 kg
Vitesse de rotation max.	1300 min ⁻¹

Forme	Droit
Plage de couples	2 – 6 Nm
Quantité maximale d'air absorbé	240 l/min
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Logement pour embouts	F 6,3
Type de produit	Visseuses