

Visseuse pneumatique, Type: S2370



Données de commande

N° commande	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le \varnothing intérieur de tuyau indiqué.

- · Avec accouplement à friction.
- · Couple réglable.
- · Réversibilité droite/gauche.

Conviennent particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir 674205 et suiv.).

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M5
Référence fabricant	S2370
Niveau sonore	83 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	6,3 mm
Poids	0,9 kg
Vitesse de rotation max.	1300 min ⁻¹

Forme	Droit
Plage de couples	2 – 6 Nm
Quantité maximale d'air absorbé	240 l/min
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Logement pour embouts	F 6,3
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	Visseuses