



## Kit de palpée numérique $\mu$ Finder GT, Type: 22



### Données de commande

N° commande	434718 22
GTIN	7630041143676
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Kit mobile de haute précision pour les mesures de parallélisme et de rectitude, ainsi que pour l'alignement de machines dans le cadre du contrôle qualité et du service.

Afficheur portatif robuste avec affichage combiné graduations/chiffres pour palpeurs de mesure inductifs. Lecture claire et sans erreur grâce aux graduations détaillées. Mode zoom 5x. Très grande autonomie: plus de 300 heures. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et à la surface Soft-Touch. Palpeur de précision polyvalent:

- **Touche mobile précise à bille.**
- **Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.**
- **Tige de serrage  $\varnothing$  8 mm, serrage possible sur toute la longueur.**
- **Insensible aux variations de température et aux forces latérales grâce au roulement à bille.**
- **Excellente protection électromagnétique.**

Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

#### Livraison:

Avec mode d'emploi, afficheur portatif TWIN-T10 434716 réf. T10, 4x piles 081561 réf. LR6, petit support magnétique, valise. Avec palpeur de mesure axial 434777 réf. GT22.

## Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	0,63 N
Plage	1 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Digimatic
Méetrologie	numérique
Type de produit	Indicateur à levier