

**Pince multiprise Cobra® brunie à froid, Longueur totale: 100mm****Données de commande**

N° commande	705800 100
GTIN	4003773085836
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.

Pince noire et brunie à froid, tête polie. Réglage fin d'une seule main sans bouton par poussée. Poignées à nervures extérieures.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Description technique

Capacité de serrage pour six-pans	28 mm
Serrage pour tubes	1 pouce
Nombre de crans pour réglage	11
Longueur totale	100 mm
Poignée	nervurée en croix
Référence fabricant	Cobra
Surface	noire et brunie à froid, tête polie

Norme	DIN ISO 8976
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Déplacement rapide	non
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise