



## Petit coupe-câbles avec gaine bimatière Isolation VDE, Longueur totale: 160mm



### Données de commande

N° commande	730355 160
GTIN	4003773085966
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Branches avec **isolation jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Tête polie avec lames serpettes. Coupe sans écraser.

Branches avec gaine multimatière.

Effort moindre: coupe les conducteurs ou les torons grâce aux lames étagées. Coupe les câbles robustes en cuivre et en aluminium jusqu'à  $5 \times 4 \text{ mm}^2$ .

#### Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

#### Matière(s):

**Acier à outils spécial**, forgé.

### Description technique

Capacité de coupe	50 mm <sup>2</sup>
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe jusqu'à Ø	15 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Type de produit	Ciseaux

