

**Garant****Plaquette de coupe à profil Carré, TiN, à partir de carré: 14mm****Données de commande**

N° commande	290336 14
GTIN	4062406352318
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

À revêtement TiN.

Adapté au réaffûtage.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 290330 – 290334.

**Remarque(s):**

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

**Remarque(s) - Descriptif:**

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- $\varnothing$  alésage carré = ouverture de clé désirée  $\times$  facteur 1,05.  $\varnothing$  alésage 6 pans = ouverture de clé désirée  $\times$  facteur 1,02.

**Description technique**

Convient pour carré	14 - 16 mm
Type d'outils	HSS
Ouverture maximale	16 mm
Ouverture de clé minimale	14 mm
Profil	Carré
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		