

**Ruban isolant électrique, Largeur×longueur (mm×m): 19X33****Données de commande**

N° commande	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Les rubans adhésifs de haute qualité **3M Scotch® Super 88** et **Scotch® Super 33+** sont particulièrement élastiques et résistants aux UV et présentent d'excellentes propriétés électriques et une bonne résistance à l'humidité, aux alcalins, ainsi qu'à de nombreux acides et solvants.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Épaisseur: 0,18 mm

Description technique

Matériau support	Film PVC
Type de ruban adhésif	une face
Humidité de l'air du local de stockage	75 %
Longueur	33 m
Durée de conservation minimum	60 mois

Fiche technique

Référence fabricant	Scotch® Super 33+
Largeur	19 mm
résiste à des températures jusqu'à	-18 - 90 °C
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant à l'humidité
Température de stockage	10 - 27 °C
Epaisseur	0,18 mm
Couleur	noir
Support présent	non
Type de produit	Ruban adhésif