



Masque de soudage automatique avec système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Speedglas™ G5-01-VC avec Adflo™, Type: START



Données de commande

N° commande	097917 START
GTIN	4062406270551
Classe d'article	040

Description

Exécution:

Soudage confortable avec protection respiratoire constante et protection visuelle souple grâce à la combinaison du **masque de soudage hautes performances G5-01** 3M™ Speedglas™ et du **système de protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™**. Le masque de soudage automatique dispose d'un **mécanisme Flip-Up** permettant d'alterner facilement entre la visière de protection transparente et le filtre de soudage sans devoir retirer le masque. La protection respiratoire est ainsi conservée, même pendant les préparatifs et les travaux de finition avec le filtre relevé tout en assurant une excellente visibilité protégée sur la pièce, par ex. lors du ponçage. La nouvelle technologie de couleur variable 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle du bain de soudure. Pour le niveau d'obscurcissement, il est possible de choisir entre le ton naturel, le ton froid ou le ton chaud. Le nouveau système de canalisation d'air offre trois possibilités d'orientation personnalisée du débit d'air, même pendant le soudage.

Teintes de protection foncées: 5, 8 – 14.

Niveau clarté: 3e Avec batterie Li-Ion (durée de vie 1.500 heures).

Champ de vision avec filtre de soudage: 73 × 109 mm.

Norme:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Livraison:

- **Masque de soudage hautes performances G5-01 3M™ Speedglas™ avec filtre de soudage automatique G5-01VC (098209 G5-01-VC).**

- **Unité de ventilation 3M™ Adflo™ High Altitude 097900 (protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™ High-Altitude, flexible d'air QRS (097981), indication du débit d'air, pré-filtre (097986), pare-étincelles (097984), filtre à particules (097989), batterie hautes performances (097995), ceinture et chargeur (097996)).**
- **Kit de consommables (3 bandeaux antitranspiration: coton doux, tissu éponge (098004) et cuir, 2 visières intérieures (098002), 4 visières standard extérieures (097930), visière, gaine de flexible d'air, joint facial.**
- **Sac de rangement.**

Description technique

Classification suivant EN 379	1/1/1/2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Temps de commutation de sombre à clair	500 - 1300 ms
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Masque de soudage

Accessoires

Filtre de soudage automatique G5-01-VC Type G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------