



Lampe de poche à LED Core avec batterie, Type: P5R-CORE



Données de commande

N° commande	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	3,7 V
Zone ATEX	aucune
Flux lumineux	350 lm
Référence fabricant	P5R-CORE
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage niveau 2	3,5 h

Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 68
Capacité de la batterie	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	oui
Poids	106 g
Durée d'éclairage	1 h
Smart Light Technology (SLT)	oui
Longueur totale	123 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Ø tête	29 mm
Flux lumineux niveau 2	130 lm
Durée d'éclairage niveau 3	25 h
Flux lumineux niveau 3	15 lm
Type de produit	Lampes de poche