



Lampe de poche à LED Core avec batterie, Type: P6R-CORE



Données de commande

N° commande	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.

Description technique

Tension de la batterie	3,7 V
Référence fabricant	P6R-CORE
Ø tête	35 mm
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Zone ATEX	aucune
Flux lumineux	600 lm
Indice de protection IP	IP 68

Longueur totale	151 mm
Flux lumineux niveau 2	240 lm
Poids	170 g
Durée d'éclairage	2 h
Nombre de batteries incluses	1
Smart Light Technology (SLT)	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Durée d'éclairage niveau 2	6 h
Ampoule	Module de LED
Advanced Focus System (AFS)	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux niveau 3	15 lm
Durée d'éclairage niveau 3	95 h
Type de produit	Lampes de poche