

Garant**Roue de polissage Nylon (ZA), fin, Ø tête x largeur de tête: 60X30mm**

Données de commande

N° commande	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Nylon particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). **Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.**

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Ø queue	6 mm
Largeur tête	30 mm
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	5000 min ⁻¹
Ø tête	60 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA

Comparaison grain	280
Degré de finesse	fin
Attribut des noms de produit	fin
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		