

HOLEX**Disque à lamelles, Ø 160 mm, Grain: 180****Données de commande**

N° commande	555181 180
GTIN	4062406272418
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Toile abrasive pliée. Ø alésage 10 mm.

Utilisation:

Idéal pour le ponçage de cordons de soudure, de coins et de rainures étroites. Utilisation périphérique ou plane.

Vitesse de rotation maximale 5500 min⁻¹.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555785 réf. 10.

Vitesse de rotation recommandée: 3800 min⁻¹

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	3800 min ⁻¹
Grain	180
Ø disque	160 mm
Attribut des noms de produit	Ø 160 mm

Type de produit

Outils de polissage lamelles

Accessoires

Broches de serrage Pour \varnothing alésage 10 mm

555785 10