

Garant GRIDLINE

**Unité mobile pour établis Ready-to-go, Type: 1800****Données de commande**

N° commande	927271 1800
GTIN	4062406272425
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, Ø 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene® pour le dispositif de levage-abaissement.

**Adapté(s) pour:**

927241 réf. 1800/3, 927261 réf. 1800/3.

**Coloris:**

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre, non configurable.**

**Remarque(s):**

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

**Description technique**

Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Série	Ready-to-go
Hauteur	200 mm
Largeur	1800 mm
Profondeur	700 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm

Type de produit

Roulettes