

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec porte à charnière à gauche, Hauteur / Nombre de tiroirs: 800**Données de commande**

N° commande	927312 800
GTIN	4062406272487
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à gauche.

Placement:

Hauteur de porte mm: 700

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Nombre de tiroirs	0
Hauteur porte	700 mm

Largeur utile	350 mm
Nombre de portes	1
Hauteur utile porte	700 mm
Hauteur utile	700 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur	650 mm
Largeur	400 mm
Sens d'ouverture de la porte	gauche
Poids	26,8 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Crochets de suspension pour tablettes d'établi Type 12	927094 12
Tablette fixe, galvanisée Type 1	927515 1