

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec porte à charnière à gauche / tiroirs, 12×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/2**Données de commande**

N° commande	927307 900/2
GTIN	4062406272449
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à gauche.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75

Hauteur de porte mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Hauteur	900 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
Profondeur	650 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur utile	350 mm
Nombre de tiroirs	2
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poids	43,7 kg
Nombre de portes	1
Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Sens d'ouverture de la porte	gauche
Surface utile de tiroir en G	12x20
Hauteur utile porte	625 mm
Hauteur porte	625 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21