



Lampe de poche à LED, Type: P4R



Données de commande

N° commande	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable. Lampes de poche compactes au format stylo ou porte-clés.

· **Au choix, modèle sans fil ou avec pile.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec station de charge et câble de charge USB.

Description technique

Référence fabricant	P4R
Tension de la batterie	1,2 V
Type de batterie	Nickel-hydrure métallique
Flux lumineux	120 lm
Poids	60 g
Capacité de la batterie	0,9 Ah
Longueur totale	146 mm

Durée d'éclairage niveau 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	oui
Ampoule	Module de LED
Durée d'éclairage	4 h
Nombre de batteries incluses	2
Ø tête	15 mm
Flux lumineux niveau 2	10 lm
Indice de protection IP	IP 54
Zone ATEX	aucune
Smart Light Technology (SLT)	non
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Jeu de piles NiMH, rechargeables préchargées Format international LR3	081575 LR3
Jeu de piles NiMH, rechargeables Format international LR3	081570 LR3